

プラットフォームブラケット

[PLATFORM BRACKET]

Model **SZ-100**

取扱説明書

[INSTRUCTION MANUAL]

本製品は、適合機種（LS7 等）と組み合わせて使用し、取り付け位置を高くするためのオプションパーツです。

[This product is an option part compatible with the model LS7, as an attachment to increase its height.]

色 [Color]	SZ-100	オフホワイト [Off-White]
	SZ-100D	オフダークグレー [Dark Gray]
	SZ-100S	シルバー [Silver]

適合機種 [Corresponding Model]	LS7
----------------------------	-----


〈注〉1. 適合機種は 2011 年 5 月現在のものです。最新の適合機種は弊社 HP にてご確認ください。


[This option part will be in effect as of May, 2011. To verify the latest compatible options and model, please visit our homepage.]

2. ご使用にあたっては、適合機種の取扱説明書などを必ずご覧ください。

[Be sure to read the instruction manual included with the LS7 product in addition to this manual.]

1 各部の名称と寸法 [Part Names and Outer Appearance]



付属品 [Accessories]	
ナット [Nuts] (M4)	x3
	

2 取り付け方法 (Installation)

⚠ 注意

取り付け場所は、以下を満たすようにしてください。


- ・ 振動が少ないこと
- ・ 十分な強度があること
- ・ 平らな場所であること

製品は必ず直立状態で取り付けてください。

Oリングおよび防水パッキンを外さないでください。防水性能が低下します。

LS7を組み合わせる場合を例に、取り付け方法を記載しています。


1 製品の取り付け位置を確認する



ポイント

- ・ 特に以下のことを確認してください。
 - ・ 他の物と干渉しないか
 - ・ 配線の取り出しができるか
 - ・ 取り付けの方向

2 取り付け穴・配線穴にマーキングする




取り付け型紙を使用して、ポンチなどで穴加工する箇所にマーキングしてください。

ポイント


- ・ 取り付け型紙については、組み合わせて使用する製品の取扱説明書をご覧ください。

3 取り付け穴・配線穴を開ける




ドリルなどで、取り付け穴および配線穴を開けてください。

4 プラットフォームブラケットを取り付ける




5 LS7からマウントを取り外す



ポイント

- ・ マウントの取り外しについてはLS7取扱説明書の「スタックブル構造について」をご覧ください。
- ・ プラットフォームブラケットを使用する場合、マウントは使用しません。

6 LS7本体を組み付ける



リード線を配線穴に通し、LS7本体をプラットフォームブラケットに取り付けてください。

ポイント

- ・ プラットフォームブラケットへの取り付けについては、LS7取扱説明書の「スタックブル構造について」をご覧ください。
- ・ リード線やケーブルを噛み込まないように注意してください。
- ・ LS7本体とプラットフォームブラケットの組み付けは、「カチッ」と音がするまで確実に行ってください。

⚠ CAUTION

The following requirements are necessary for proper installation.


- Install the signal tower where excessive vibration is not present.
- Install the signal tower on a sturdy surface.
- Install the signal tower on a level surface.

Install the signal tower in an upright position.

To ensure the waterproofing performance of this product, do not remove the O-ring or the waterproof packing.

The following is an example on how to mount the platform bracket with the LS7.


1 Verify the signal tower installation position.



Point

- Please check the following things before mounting.
 - Does it interfere with any obstacles?
 - Can wiring extraction be performed?
 - Is the attachment direction sufficient?

2 Marking holes for wiring and installation.




Use the installation template included to mark the holes with a punch for drilling.

Point


- Please refer to the instruction manual for the LS7 in combination with this manual for the included paper pattern.

3 Making the installation and wiring holes.



Use a drill to make the mounting and distribution hole.

4 Place the bracket in the installation holes.




5 Remove the signal tower from the mount.



Point

- Refer to " 4 Stackable Tower Construction" section of the LS7 instruction manual for details on how to remove the mount.
- When using the platform bracket, do not use the mount.

6 Attach the LS7 main unit to the bracket.



Thread the lead wires through the platform bracket and wiring hole, before installing the main unit to the bracket.

Point

- When attaching the bracket, Refer to " 4 Stackable Tower Construction" section of the LS7 instruction manual.
- Be careful not to pinch the lead wires or cable.
- The attachment of the LS7 Main Unit and platform bracket is secured when a "click" sound is heard.

3 仕様 (Specifications)

取り付け指定 〔Installation Location〕	質量〔Mass〕
	本体 〔Main Unit〕
屋内専用 〔Indoor use only〕	85g±10%

世界中に「安心・安全・楽楽」をお届けする

株式会社 パトライト

J2B

本 社 / 〒541-0053 大阪府中央区本町4-4-25

※記載内容は、変更されることがあります。あらかじめご了承ください。

<http://www.patlite.co.jp>

受付時間 9:00～17:00

土/日/祝日と夏期/年末年始の休日は、
留守番電話でお受けいたします。

(無料)

●技術相談窓口



0120 (497)090

シグナル オクレ

※ご注文・価格・商品内容等は、各営業所拠点または代理店にお問い合わせください。

PATLITE Corporation

G2E

International Division

4-4-25, Hommachi, Chuo-ku, Osaka-shi, Osaka 541-0053 Japan

TEL. +81-6-7711-8953

PATLITE (U.S.A.) Corporation

■<http://www.patlite.com/>

PATLITE Europe GmbH ※Germany

■<http://www.patlite.eu/>

PATLITE (SINGAPORE) PTE LTD

■<http://www.patlite.com/>

PATLITE (CHINA) Corporation

■<http://www.patlite.cn/>

PATLITE KOREA CO., LTD.

■<http://www.patlite.co.kr/>

PATLITE TAIWAN CO., LTD.

■<http://www.patlite.tw/>

<http://www.patlite.com/>

最新の製品情報などがホームページでご覧になれます。

<http://www.patlite.co.jp>

The latest product information can be viewed
on our company's website.

<http://global.patlite.com>

〈注〉寸法・仕様および構造などは、改善のため予告なく変更することがあります。

(Note) Dimensions, specifications and structure are subject to change for improvement without notice.