


3.0 Instalación

El software DataNet OPC está disponible en el CD de productos de AutomationDirect. Para instalar el DataNet OPC, comience insertando el CD de AutomationDirect en el lector de CD de su PC. El CD debe activarse automáticamente y abre la ventana de instalación mostrada abajo:




Nota: Si el CD de AutomationDirect no se activa automáticamente, vaya a la tecla Start (comienzo) de Windows, seleccione RUN y teclee:

E:\setup.exe

Cambie la letra "E" para corresponder a la letra para su lector de CD. Luego haga clic en OK y el programa comenzará.

Manual de DataNet OPC

Haga clic en ***Install Purchased Software***




Haga clic en ***DataNet OPC*** y aparecerá la pantalla de instalación siguiente. Entre el Keycode del producto que está impreso en el rótulo pegada en la caja del DVD. Haga clic en **OK**.



Manual de DataNet OPC


Aparece la siguiente pantalla de instalación. Lea la información en la pantalla.

Se recomienda que Ud termine todos los programas en Windows antes de hacer funcionar el programa de configuración. Haga clic en Cancel para salir del programa de configuración.




Haga clic en **Next**. Lea cuidadosamente el acuerdo de licencia que aparece en la pantalla. Asegúrese que ha entendido y aceptado el acuerdo escrito antes de seguir adelante:

Acuerdo de licencia. Lea el acuerdo antes de seguir adelante. Haga una marca en el cuadro pequeño inferior para concordar con todas las condiciones de la licencia.



Manual de DataNet OPC

Después de leer y entender el acuerdo de licencia, marque con un visto de verificación la caja al lado de **“Yes, I agree with the terms of this license agreement.”** Haga clic en **Next**.




Aparecerá una pantalla **“Readme Information”**. Esta pantalla incluye información importante con respecto al DataNet OPC. Después de leer esta información, haga clic en el botón **Next** para continuar:

Lea el contenido:

Gracias por comprar este producto.

Por favor lea el manual completamente antes de instalar u operar el sistema.




Manual de DataNet OPC


Aparece un aviso para salvar los archivos de DataNet OPC. Por defecto los archivos irán a:

C:\Program Files\DataNet OPC

Esta localización puede ser cambiada haciendo clic en el botón ***Browse***



Ahora se le pedirá por el tipo de instalación:



Manual de DataNet OPC

Por defecto DataNet OPC es instalado como servidor de red independiente, pero permite flexibilidad con la infraestructura existente, y también se suministra como add-on de Internet Information Services (IIS).


Independiente: Cuando se elije funcionar como un servidor de red independiente, DataNet OPC instalará automáticamente un servidor de red y los archivos de DataNet OPC. Un servidor de red será creado en:

<http://server/DataNetOPC/DataNetOPC.asp>

Este tipo de instalación es ideal si la PC del servidor no tiene todavía un servidor de red instalada en ella.

IIS Add-On: Cuando está instalado como una función de IIS, DataNet OPC creará un directorio virtual que contenga los archivos de la aplicación del DataNet OPC. Se sugiere este tipo de instalación si un IIS ya está instalado y configurado.

Después de seleccionar el tipo de la configuración, haga clic en **Next** y aparecerá una pantalla de confirmación, preguntando si usted quiere instalar el producto:




Manual de DataNet OPC


Haga clic en **Next** y comenzará el proceso de instalación. Aparecerá una barra que indica el progreso de la instalación:

Por favor espere ya que DataNET OPC está siendo instalado.

Si tiene que interrumpir el proceso haga clic en **Cancel**. En ese caso no se garantiza que el programa trabaje correctamente



El proceso de instalación puede ser parado en cualquier momento haciendo clic en el botón **Cancel**. Después de que la instalación esté completa, aparecerá una nota que OPC se ha instalado adecuadamente:




Manual de DataNet OPC

Haga clic en **Finish** para salir del instalador de DataNet OPC. DataNet OPC ahora está instalado y listo para el registro y la configuración.

Ya sea si está instalado como un servidor de red independiente o add-on IIS, el servidor de red de DataNet OPC se puede llamar de la PC del servidor yendo a:

Start -> Program Files -> DataNet OPC -> DataNet OPC



Se puede llamar también el servidor de red de DataNet OPC usando Internet Explorer 6.0 o más nuevo, desde cualquier otra computadora (cliente) yendo a:

<http://server/DataNetOPC/DataNetOPC.asp>



Nota: *Substituya el IP ADDRESS de la PC del servidor por la palabra "server" en la dirección arriba.*

